



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Konnektor
Additional information	Umontert
Colour	Lys grå
Quantity package 1 / unit	Sett á 10

Komplementær

Interface	OSI (3 poler)
Rating	16 A - 250 V
Product material	PA (polyamide)
Tilkoblinger	Skrutilkopling
Suitable for	1,5...2,5 mm ²
Lengde	82 mm
Høyde	40 mm
Bredde	16 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,1 cm
Pakke 1 Bredde	4,1 cm
Pakke 1 Vekt	8,1 cm
Package 1 Weight	30 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months