



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Kortnavn utstyr	Actassi 250
Produkt eller type komponent	VDI-tilkobling kit
Applikasjon	Montering
Enhetens utseende	Vinklet
Tilgjengelig utstyr	Monteringsadapter
Type skjerming	STP
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Antall uttak	2
Tilkoblingstype	RJ45
Kommunikasjonsnettverk kattegori	6
Produktkompatibilitet	Actassi
Materiale	PC/ABS ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	84 mm
Høyde	50 mm
Bredde	84 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm
Pakke 1 Bredde	18,900 cm
Pakke 1 Vekt	25,200 cm
Package 1 Weight	106,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,400 cm
Pakke 2 Bredde	39,800 cm
Pakke 2 Lengde	31,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,416 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	105,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	80376,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------