



Teknisk informasjon

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
Antall moduler	2 moduler
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100...240 V +/- 10 % på 50 Hz AC
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	136,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,700 cm
Pakke 2 Bredde	19,000 cm

Pakke 2 Lengde	38,300 cm
Pakke 2 Vekt	1,558 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	20,600 cm
Pakke 3 Bredde	31,100 cm
Pakke 3 Lengde	40,200 cm
Pakke 3 Vekt	5,044 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------