



Teknisk informasjon

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Hvit (RAL 9016)
Type overflate	Høyglans
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Med skrutilkobling
Forpakning	Flyt-pack
Tilkoblingstype	Screw terminal
[Ue] merkespenning	AC på 50 Hz 100...240 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Integrert tilkoblingstype	1 USB type C 20 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) : Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	32 mm
Innbyggingsdybde	35 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK07
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,4 cm
Pakke 1 Vekt	8,4 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,6 cm
Pakke 2 Bredde	18,2 cm
Pakke 2 Lengde	37,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,652 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,944 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------