



Teknisk informasjon

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Alu
Type overflate	Høyglans
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Tilkoblingstype	Screw terminal
[Ue] merkespenning	AC på 50 Hz 100...240 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Integrert tilkoblingstype	1 USB type C 20 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	32 mm
Innbyggingsdybde	35 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK07
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,4 cm
Pakke 1 Vekt	8,4 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,6 cm
Pakke 2 Bredde	18,2 cm
Pakke 2 Lengde	37,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,652 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,944 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------