



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	10 m
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	123 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,8 cm
Pakke 1 Vekt	250 cm
Package 1 Weight	2,893 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	17,4 cm
Pakke 2 Bredde	16,3 cm
Pakke 2 Lengde	254,2 cm
Pakke 2 Vekt	12,95 kg

Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	112
Pakke 3 Høyde	84 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	260 cm
Pakke 3 Vekt	468,256 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------