



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	200 mm
Høyde	123 mm
Bredde	200 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,9 cm
Pakke 1 Bredde	30,8 cm
Pakke 1 Vekt	25,5 cm
Package 1 Weight	428 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	37,6 cm
Pakke 2 Bredde	34,2 cm
Pakke 2 Lengde	50,4 cm
Pakke 2 Vekt	4,918 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	102 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	111,936 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------