



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Sort (NCS 0401-Y62R)
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	SS 424 10 02 : 1993 KEMA 55A : 1984 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,8 cm
Pakke 1 Bredde	25,1 cm
Pakke 1 Vekt	27,4 cm
Package 1 Weight	422 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	37,6 cm
Pakke 2 Bredde	37,6 cm
Pakke 2 Lengde	49 cm
Pakke 2 Vekt	4,95 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	82 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	141,312 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------