



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FCA
Produkt eller type komponent	Frontdeksel
Kanalmateriale	Plast Aluminium
Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall pr. sett	Sett å 8
Omgivelsestemperatur drift	-40...60 °C

Komplementær

Fargetone	Sort (NCS 0401-Y62R)
Festemethode	Klipeses på
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)

Miljø

Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	80 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,3 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	250 cm
Package 1 Weight	650 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	6 cm
Pakke 2 Bredde	9,2 cm
Pakke 2 Lengde	254 cm
Pakke 2 Vekt	5,65 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	48 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	260 cm
Pakke 3 Vekt	396,37 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------