



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TTI
Produkt eller type komponent	Skjøtedeksle
Serie kompatibilitet	INKA NPT TEK
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kanaldimensjoner	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
Festemetode	Klipses på
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Lengde	45 mm
Bredde	72 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	0,4 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	18 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,1 cm
Pakke 2 Bredde	14,3 cm
Pakke 2 Lengde	16,3 cm
Pakke 2 Vekt	196 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------