



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
Inkludert utstyr	veggstøtte
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Endestykke
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Antall strømuttak	2 x 2P + J med barnevern, sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Plugge inn master- eller slaveuttak
Tilkoblinger	Flatstift for skjøtehylse
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	94 mm
Høyde	84 mm
Bredde	39 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 cm
Pakke 1 Bredde	20,3 cm
Pakke 1 Vekt	12,8 cm
Package 1 Weight	98 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,6 cm
Pakke 2 Bredde	29 cm
Pakke 2 Lengde	38,6 cm
Pakke 2 Vekt	1,292 kg
Enhetstype pakke 3	PAL

Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	112,2 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	131,44 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------