



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
Inkludert utstyr	veggstøtte
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Merkelapprote Endestykke Strekkavlastning Merkelapp
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Antall strømuttak	3 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Kombinert med slaveuttak
Tilkoblinger	Push-in
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	142 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	186,75 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,119 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------