



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI monteringssett
Enhetens utseende	Vinklet
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Sammensetning av enhet	Deksel Merkelapp Merkelapprute Montageramme
Monteringsmetode	Veggmontering
Monteringssupport	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Anvendes til	VDI-tilkobling kit
Materiale	PC/ABS
Type overflate	Matt
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,3 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	29 cm
Pakke 2 Lengde	39,2 cm
Pakke 2 Vekt	2,374 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm

Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	23,36 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------