



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI-tilkobling kit
Enhetens utseende	Vinklet
Tilgjengelig utstyr	Monteringsadapter
Type skjerming	UTP
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall uttak	2
Tilkoblingstype	RJ45
Kommunikasjonsnettverk kategorie	6
Produktkompatibilitet	Actassi
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,9 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	19,9 cm
Package 1 Weight	62 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,8 cm
Pakke 2 Bredde	28,6 cm
Pakke 2 Lengde	38,8 cm
Pakke 2 Vekt	940 g
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	91 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	47,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------