



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Produkt eller type komponent	VDI monteringsplate
CMS inst produktet legge info	Blank
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	50 mm
Høyde	20 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
----------------------------	------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	5 cm
Package 1 Weight	25 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months