



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Product type	Kabel
Quantity package 1 / unit	Sett á 1

Komplementær

Interface	USB 3.0
Produktkompatibilitet	AMP keystone
Product material	Plast
Lengde	200 mm
Høyde	5 mm
Bredde	10 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
-----------------------	------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	17,8 cm
Pakke 1 Vekt	18,3 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	13,0 cm
Pakke 2 Bredde	26,4 cm
Pakke 2 Lengde	26,6 cm
Pakke 2 Vekt	664,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	2,474 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------