

### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Koplingsboks
Tilgjengelig utstyr	Vindu for merkeskilt
Colour	Grå
Quantity package 1 / unit	1 del

### Komplementær

Festemetode	Klipes på
Product material	PC
Lengde	150 mm
Høyde	50 mm
Bredde	55 mm

### Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
-----------------------	------------

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	77 g

### Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------