



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Forlengelseskabel
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	5 stk.

Komplementær

Type kabel	Skjernet kabel S05Z1A7Z1-F5G2.5
Interface	GST 15i5 hun/han
Antall faser i nettverket	3 faser
Rating	16 A - 250/400 V
Antall poler	5
Product material	PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt	2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	12,5 mm
Kabellengde	5 m
Høyde	15 mm
Bredde	33 mm


Miljø

Miljøegenskaper	Brannhemmende
-----------------	---------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredd	28,0 cm
Pakke 1 Vekt	38,0 cm
Package 1 Weight	1,361 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredd	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,806 kg
Pakke 3 Høyde	50 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------