

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Forlengelseskabel
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	50 stk.


Komplementær

Type kabel	H05VV-F3G2.5
Interface	GST 18i3 hun/han
Antall faser i nettverket	1 fase
Rating	16 A - 250 V
Antall poler	3
Product material	PA (polyamide) PVC (polyvinyl chloride)
Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	10,2 mm
Kabellengde	1 m
Høyde	12,6 mm
Bredde	28 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	177,0 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	19,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	9,278 kg
Forpakning 2 høyde	19 cm
Forpakning 2 bredde	28,5 cm
Forpakning 2 lengde	38 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
------------------	---

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------