



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	6 m
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Romoppdeling	2 kammer
Montasjeplassering	Internal
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2000 mm
Høyde	140 mm
Bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	2
Pakke 1 Høyde	15,5 cm
Pakke 1 Bredde	23,0 cm
Pakke 1 Vekt	206,0 cm
Package 1 Weight	6,77 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	15,5 cm
Pakke 2 Bredde	23,0 cm
Pakke 2 Lengde	206,0 cm
Pakke 2 Vekt	17,8 kg
Enhetstype pakke 3	PAL

Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	105,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	200,0 cm
Pakke 3 Vekt	297,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------