



Teknisk informasjon

Produktspekter	New Unica
Product type	Merkeholder
Colour	Metall
Quantity package 1 / unit	1

Komplementær

Product material	PC/ABS
Lengde	28 mm
Høyde	45 mm
Bredde	23 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,83 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,0 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	134,0 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	737,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------