



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Mini kanal
Trunking type	Mini kanal

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Colour	Hvit (RAL 9010)
Trunking dimension	18 x 20 mm
Festemetode	Strømkabel: skruemontert Forhåndshullet festehull 400 mm
Materiale	Aluminium
Quantity per package	21 m
Operating temperature	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	18 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	2,300 cm
Pakke 1 Vekt	210,000 cm
Package 1 Weight	556,000 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	120,000 cm
Pakke 2 Bredde	36,000 cm
Pakke 2 Lengde	213,500 cm
Pakke 2 Vekt	339,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------