



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product type	Innvendig hjørne
Trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Trunking dimension	25 x 60 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	Sett á 10
Operating temperature	-25...60 °C
Lengde	53 mm
Høyde	62 mm
Bredde	53 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,1 cm
Pakke 1 Vekt	6,3 cm
Package 1 Weight	14,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,9 cm
Pakke 2 Bredde	17,5 cm
Pakke 2 Lengde	37,9 cm
Pakke 2 Vekt	142,0 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	3600
Pakke 3 Høyde	80,0 cm

Pakke 3 Bredde	105,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	71,076 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------