



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product type	Bend 90 °
Trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Trunking dimension	25 x 60 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	Sett á 10
Operating temperature	-25...60 °C
Lengde	80 mm
Høyde	24 mm
Bredde	80 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,9 cm
Package 1 Weight	17,59 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,2 cm
Pakke 2 Bredde	16,9 cm
Pakke 2 Lengde	38,6 cm
Pakke 2 Vekt	176,0 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	30,0 cm

Pakke 3 Bredde	29,0 cm
Pakke 3 Lengde	39,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,104 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------