



### Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stav Stender
Produkt eller type komponent	Gulvfeste

### Komplementær

Type av installasjonsstav	To-sidet
Type av installasjonsstender	To-sidet
Fargetone	Grå ( RAL 9007)
Antall pr. sett	Sett á 1
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Spenning montert
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Lengde	156 mm
Høyde	38 mm
Bredde	125 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

### Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	12,1 cm
Pakke 1 Vekt	15,6 cm
Package 1 Weight	261,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,317 kg

## Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------