



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller type komponent	Tube adapter
Fargetone	Gul
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Anvendes til	Diameter: 25 mm kanal Diameter: 32 mm kanal Diameter: 40 mm kanal Diameter: 50 mm kanal
Form	Rund
Materiale	PP (polypropylen)
Høyde	58 mm
Bredde	58 mm
Dybde	32 mm

Miljø

Standarder	EN 60670-23 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-2-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	5,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,164 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------