



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1LC
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt

Komplementær

Kompatibel med	TeSys TeSys Integral kontaktor breaker
Montasjeplassering	Høyre side
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Polet kontakt sammensetning	2 NO + 1 NC for kontaktor state 1 C/O for bryteren på annen måte enn auto posisjon 1 C/O for snublet 1 C/O for utløst på kortslutning
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5 mm ²
Vekt	0,28 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Standard miljø
-----------------	----------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	18,2 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	358,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,982 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------