



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4D
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Kompatibilitet	3P LC1D80...D150

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Støybegrensnings teknologi	RC krets
Styrespenning	110 - 240 V AC 50/60 Hz
Maksimal spenningstopp	3 Uc

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	2,8 cm
Pakke 1 Vekt	4,3 cm
Package 1 Weight	14,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	78
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,33 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months