



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Skruedeksel
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Høyde	98,5 mm
Bredde	80,5 mm
Dybde	140,7 mm
Vekt	0,21 kg
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Produktkompatibilitet	LC1G265...500

Miljø

Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-60...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,200 cm
Package 1 Weight	268,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,132 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------