



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCB LUCD

Komplementær

Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Main function available	Indication of motor load
[Us] merkespenning	24 V DC
Støm analog utgang	4...20 mA
Type utgangssignal	Verdi av I gjennomsnitt / Ir-forhold i området fra 0 til 2 for LUCB og LUCD Verdi av I gjennomsnitt / Ir-forhold i området fra 0 til 3 for Lucc
Ohmsk lastimpedans	100 Ohm typisk <= 500 Ohm
Målenøyaktighet	+/- 10 % med multifunksjon kontrollenhet - oppløsning: 1 % of Ir +/- 6 % med avansert kontrollenhet
Senteravstand fane	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm² Stiv uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm² Stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm² Fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m - med skrutrekker 2,5 mm flat
Vekt	0,05 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	4,700 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,035 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------