



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPacT NSXm new generation
Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Type trippsploe	Åpnende spole Null/underspenningsspole
Styrespenning	250 V DC
Kompatibel med	Compact ComPacT NSXm new generation Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

Komplementær

Operating threshold	0.35...0.7 x Un åpne 0.85 x Un lukke
Responstid	< 50 ms
Hjelpetakttilkobling	Pre-wired 0...0,8 mm ² (AWG 18)Mangetrådet kobber
Avmantlingslengde	8 mm
Cable length	1 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,100 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	78,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,900 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	820,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------