



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	ComPacT NSX new generation ComPacT NSX DC new generation Compact NSX ComPacT NSX DC EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	600 V AC 60 Hz 525 V AC 50 Hz

Komplementær

Styrestøms type	Permanent Impuls
Impulsvarighet	>= 20 ms
Trippspenning	0.7...1.1 x Un åpne
Starteffekt inngang	10 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms
Hjelpkontakttilkobling	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Avmantlings lengde	7 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	114,0 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,184 kg
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	10,5 cm
Forpakning 2 lengde	23,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	7,477 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------