



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MCH
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ1

Komplementær

Kontrolltype	Standard
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Trippspenning	0,85 - 1,1 Un
Strømforbruk i VA	180 VA
Beskyttelse mot overstrøm	2...3 x In 0,1 s
Maks ladetid	3 s
Maksimal driftsfrekvens	<= 3 sykluser per minutt
Provided contact	Grensebryter på 240 V 10 A

Miljø

Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	18,0 cm
Package 1 Weight	820,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder