



#### Teknisk informasjon

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Serie                           | Masterpact           |
| Produkt eller type komponent    | Montasjesett         |
| Tilbehør / separat del kategori | Låsesett             |
| Kortnavn utstyr                 | lås + monteringssett |

#### Komplementær

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Nøkkellås destinasjon | Lomme                    |
| Type nøkkellås        | Profalux                 |
| Antall låser          | 1                        |
| Antall nøkler         | 1                        |
| Nøkkellås posisjon    | Frakoblet                |
| Inkludert utstyr      | 1 instruksjonsveiledning |
| Produktserie          | Reservedel               |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 3,3 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 150,0 g |

#### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |

#### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|