



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): kilowatt-time meter i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 9 modul(er): kilowatt-time meter i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt Galvanisert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	300 mm
Høyde	400 mm
Vekt	1,06 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9 50 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9 50 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	22,0 cm
Pakke 1 Vekt	42,2 cm
Package 1 Weight	1,081 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	18,044 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------