




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Sekskantede spacere
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT G frontdekselet støtte oppreist
Skap - utstyrstilkobling	Jorden bar: Vertikal med skruer

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Funksjonelle søyler
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling Nisje duct
ISO gjenger	M5
Antall pr. sett	Sett á 4
Høyde	9 mm
Farge	Naturfarget
Vekt	0,02 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,0 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,72 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------