



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring Modul
Installert utstyr	Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vannrette rekker	3
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8 600 mm PrismaSeT G veggskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8 600 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8 600 mm PrismaSeT G veggskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 8

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	41,5 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	1,27 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	11 cm
Pakke 2 Bredde	52 cm
Pakke 2 Lengde	53 cm
Pakke 2 Vekt	8,227 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	57 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	77 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------