



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P eller 4P: Montasjeplate support: NSXm Horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	150 mm
Antall pr. sett	Sett å 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp Horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm med fast kipp Horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	15 cm
Pakke 1 Vekt	75 cm
Package 1 Weight	1,121 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	16,5 cm
Pakke 2 Bredde	53,5 cm
Pakke 2 Lengde	82 cm
Pakke 2 Vekt	6,548 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	15

Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	31,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------