



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): HSI i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	96 mm
Høyde	96 mm
Dybde	21 mm

Vekt	0,04 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,800 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,100 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------