



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT P PrismaSeT G Kapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	-
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A
[In] merkestrøm	80 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	13 kA
I ² t ved aktivering	2400000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 1...6 mm ² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 7 x 1...4 mm ² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 1...6 mm ² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 7 x 1...4 mm ² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 1...6 mm ² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 13 x 1...4 mm ² (Stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 1...6 mm ² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 13 x 1...4 mm ² (Fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme25 mm ²
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Høyde	45 mm
Bredde	63 mm
Dybde	395 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	39,500 cm
Package 1 Weight	720,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,400 cm
Pakke 2 Bredde	31,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	7,218 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	90,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	355,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------