



Teknisk informasjon

Serie	Linerger
Produktspekter	Linerger
Produkt eller type komponent	One-piece connection
Produktnavn	Linerger BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling Linerger Linerger BW samleskinne
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linerger BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 550 mm
Installert utstyr	Multi 9: NG125 Compact: NG160 Compact: INS160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
Materiale	Kobber Plast
Farge	Copper Sort (RAL 9005)
Lengde	165 mm
Vekt	0,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	17 cm
Package 1 Weight	472 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,913 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------