



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Linergy Linergy BS samleskinne PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS bakre skinne
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Tillatt strøm	160 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 400 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 5 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	10 KA (1 s) på 160 A for 450 mm mellom support sentre 15 KA (1 s) på 250 A for 450 mm mellom support sentre 20 KA (1 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 25 kA (1 s) på 400 A for 225 mm mellom support sentre
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	0,24 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,300 cm
Pakke 1 Vekt	46,300 cm
Package 1 Weight	251,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	51,200 cm
Pakke 2 Lengde	52,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,746 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	280

Pakke 3 Høyde	71,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	89,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------