



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Feste
Produktnavn	Linergy TB
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Linergy Linergy TB earthing bar PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Skap - utstyrtilkobling	Jorden bar: Vertikal med skruer

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Montering	DIN skinne
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling Nisje duct
Antall pr. sett	Sett á 2
Farge	Naturfarget
Vekt	0,08 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,7 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	15,637 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------