



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	PE-leder flat bar
Produktnavn	Lineryg TB
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal Vertikal
Installation description	Kapsling
[Ie] nominell driftsstrøm	600 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	40 KA (1 s) for 3 støtter (Vertikal posisjon) 40 kA (1 s) (horrisontal posisjon)
Skinne dimensjon	50 x 5 mm
Lengde	1675 mm
Bredde	50 mm
Dybde	5 mm
Vekt	3,64 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	178,000 cm
Package 1 Weight	3,547 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	28,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	202,000 cm
Pakke 2 Vekt	376,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------