



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy LGYE
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) kapsling Linergy (Linergy LGYE) samleskinne
Tilgjengelig utstyr	Festeramme Festelementer
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy samleskinne
Installert utstyr	Forbindelse: samleskinne Vertikal installasjon - Topp tilkobling
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
Høyde	170 mm
Bredde	100 mm
Dybde	4 mm
Vekt	1,6 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredd	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	1,585 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	28,0 cm
Pakke 2 Bredd	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	60,5 kg
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	5
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredd	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	8,206 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------