



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Ledd
Produktnavn	Linergy BS
Product name	Linergy Linergy BS samleskinne PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Standarder	IEC 60439-1, inside enclosure IEC 60439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	4000 A
Skinne dimensjon	80 x 5 mm 80 x 10 mm 100 x 10 mm
Høyde	105 mm
Bredde	85 mm
Vekt	1,54 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	1,526 kg
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	9,396 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	57 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	238,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------