



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Linergy Linergy BS samleskinne PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS bakre skinne - fast
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Tillatt strøm	800 A - samleskinne tverrsnitt: 60 x 5 mm 1000 A - samleskinne tverrsnitt: 80 x 5 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	2,12 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	58,000 cm
Package 1 Weight	2,079 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	21,432 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	102,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	271,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------