



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Isolert fleksibel bar
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling PrismaSeT Prisma iPM L Kapsling PrismaSeT Prisma iPM M Kapsling Linergy Linergy FM device feeder
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy FM fordelingsblokk
Installation description	Kapsling Gulvskap Veggskap
Installert utstyr	Compact: NSX160 Compact: NSX250 Compact: INS250 Compact: INV250 Easypact: CVS160...250 Linergy FM 200 A
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Lengde	1800 mm
Vekt	1,68 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	193,000 cm
Package 1 Weight	1,550 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	130
Pakke 2 Høyde	34,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	200,000 cm
Pakke 2 Vekt	218,400 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------