



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct
Inkludert utstyr	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Type of door	Flat
IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør IP40 med dør IP41 med dør og baldakin

Komplementær

Installation description	Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	2
Door opening angle	130 °
Antallet vertikale moduler (50 mm)	18
Kapslingsmateriale	Håndtak: polyamide Dekkramme: behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	930 mm
Bredde	300 mm
Dybde	33 mm
Vekt	3,48 kg
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	34,0 cm
Pakke 1 Vekt	99,5 cm
Package 1 Weight	4,985 kg
Enhetstype pakke 2	P12

Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	97,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	131,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------