



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Inkludert utstyr	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Type of door	Flat
IP-grad	IP55

Komplementær

Installation description	Veggskap - bredde 600 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	180 °
Antallet vertikale moduler (50 mm)	23
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1250 mm
Bredde	600 mm
Dybde	26 mm
Vekt	18,84 kg
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	60,0 cm
Pakke 1 Vekt	123,0 cm
Package 1 Weight	18,398 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	86,0 cm

Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	196,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------